








TECTO UNI prime

OR51-SD2S-80-...-2




OR51-SD2S-120-...-2



	SD2S-80	SD2S-120
A	796	1196





1





x2





A	B
SD2S-80	754mm
SD2S-120	1154mm






②





③



Pz 2




④



5




Pz 2




Regulacja pionowa = 22mm
Vertical adjustment = 22mm

A




Regulacja pozioma = 22mm
Horizontal adjustment = 22mm

B




Klips zapobiegający wypięciu


Anti-lift clip



← Naciśnij, aby zablokować
Push to lock



→ Odblokowany
Unlocked




Pz 2

OR51-SD2S-80/120-2

+


UME-TC-80/120-92





OR51-SD2S-80/120-2

+

OR00-BU-...





6





7





A






B



C




8





OR00-A-SY...
OR00-A-SYC...
OR00-A-SYMM...


9




Click





Click






A




C




T20

D




E





± 2mm

F







± 1,5mm





G



2026-04-01
223737-01